



LF325PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 25 A

Características técnicas

Fusible

Características del fusible	gPV
Tamaño del fusible	10.3 x 38

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	25 A
----------------------------	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,74 W
--	--------

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado I _{cn} según IEC 60898-1	30 kA
---	-------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	600 - 600 V

Arquitectura

Curva	C
-------	---