



LF325PV

Fusível Fotovoltaico 10x38 600V DC 25A

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gPV
Dimensão do fusível	10.3 x 38

Corrente elétrica

Corrente nominal	25 A
------------------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	2,74 W
--------------------------------	--------

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1	30 kA
---	-------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão nominal	600 - 600 V

Arquitetura

Curva	C
-------	---