



LF325PV

Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gPV 600V DC

Technické vlastnosti

Pojistka

Charakteristika pojistek	gPV
Velikost pojistky	10.3 x 38

Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
-----------------	------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,74 W
----------------------------------------------	--------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	30 kA
----------------------------------------------------------------------------	-------

Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Jmenovité napětí	600 - 600 V

Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---