



LR612

Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1+N do 50A

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	107 mm
Šířka	52,50 mm
Hloubka	93 mm

Architektura

Počet pólů	2
------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	50 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3,5 - 3,5 Nm
----------------------------	--------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	8,30 W
--	--------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8 kV
Typ napájecího napětí	AC
Kategorie přepětí podle IEC 60947-1	3

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 25 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 35 mm ²

Pojistka

Velikost pojistky	14 x 51
-------------------	---------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ne
--------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano