



HWX043H

**Contact auxiliaire bas niveau additionnel HW2/4 (AX)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant nominal assigné sous 230 V AC15

2 A

**Connectivité**

Type de montage

Clipsé

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-40 - 70 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

0 W

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP2X

**Durabilité**

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui