



Hwx043H

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15

2 A

Conectividad

Tipo de montaje

Montaje por clic

Tensión

Tipo de alimentación de tensión

CA

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 70 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

0 W

Seguridad

Índice de protección IP

IP2X

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí