




HWX043H

Hjälpkontakt lågnivå HW2/4 (AX)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15	2 A
----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Klickmontage
------------------	--------------

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0 W
--	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP2X
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja