



HWX042H

### Contact auxiliaire additionnel HW2/4 (AX)

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|   |     |
|---|-----|
| Courant nominal assigné sous 230 V AC15 | 2 A |
|---|-----|

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Tension

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | AC |
|--------------------------------|----|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -40 - 70 °C |
|-----------------------------------|-------------|

##### Puissance

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0 W |
|-----------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP2X |
|---------------------------|------|

##### Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|