



HWX042H

### Contact auxiliaire additionnel HW2/4 (AX)

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	2 A
---	-----

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----