



HWX042H

### Hjälpkontakt HW2/4 (AX)

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15 2 A

##### Anslutning

Typ av montering Klickmontage

##### Spänning

Matarspänning AC

##### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

##### Användningsförhållanden

Drifttemperatur -40 - 70 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

##### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 0 W

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP2X

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja