



GD113B

**gamma sup. 1 fila 13M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Saliente
----------	----------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	1
------------------	---

Número de filas	1
-----------------	---

Número de secções	1
-------------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Tem bloco de bornes neutro	Sim
----------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	13
-------------------	----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	250 mm
--------	--------

Largura	250 mm
---------	--------

Profundidade	103 mm
--------------	--------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
-----------------------------	---

Número de bloqueios	0
---------------------	---

**Dimensões**

Número de unidades de largura	13
-------------------------------	----

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

**Materiais**

Material	Plástico
----------	----------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Branco puro
-----	-------------

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
--	-----

Possui placa de montagem	Sim
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
--------------------	-------------------------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Recebe fechadura	Sem bloqueio
------------------	--------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----