



FWB62K5

Coffret FWB, univers, IP44, classell, 72mod+média, 950x550x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	6
Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	950 mm
Largeur de montage	550 mm
Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	24

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

Matière

Matière	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonate (PC)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Matière

Matériau de la plaque de montage	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonate (PC)
----------------------------------	---

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----