



GD113D

ΓΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 1X13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	13
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	250 mm
Πλάτος	250 mm
Βάθος	103 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Αριθμός κλειδαριών	0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	13
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι