



50463525



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Klapka

Materiál

Barva Šedá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 41 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Příslušenství

Popisové pole Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano