



30863515

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 70 x 70 mm

Zakres głębokości wbudowania 12 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z czerwoną diodą LED 230 V
Do połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zmienny

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak