



30863515

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 70 x 70 mm

Vestavěná hloubka 12 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S červenou jednotkou LED 230 V
Pro kontrolní obvod

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano