



30863525

Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio
Codice RAL 7011
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 55 x 55 mm
Profondità di installazione 12 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla
Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V
Per illuminazione
Tipo di commutazione Deviatore

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì