



30863525

#### W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, szary

##### Właściwości techniczne

###### Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

###### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

###### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

###### Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

###### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

###### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

###### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

###### Wymiary

Wymiary 55 x 55 mm

Zakres głębokości wbudowania 12 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

###### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

###### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

###### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

###### Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskiem N  
Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V  
Do połączenia z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zmienny

###### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak