



30863525

**Wisselschak. verlicht (blauw), berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Grijs  
RAL-code 7011  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 55 x 55 mm  
Inbouwdiepte 12 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen  
Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V  
Voor verlichting  
Schakelmodus Wissel

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja