



30863525

Strömställare Trapp infälld, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|------------------|------|
| Omkopplingsström | 10 A |
|------------------|------|

Installation, montering

| | |
|-----------|---|
| Montering | Infälld montering Utanpåliggande montering |
|-----------|---|

Spänning

| | |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

Material

| | |
|--------------|------------|
| Färg | Grå |
| RAL-kod | 7011 |
| Ytbehandling | Matt |
| Material | Termoplast |
| Behandling | Obehandlad |

Identifiering

| | |
|----------------|---------------|
| Sammansättning | Centrumbricka |
|----------------|---------------|

Anslutning

| | |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

Kontroller och indikatorer

| | |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensioner | 55 x 55 mm |
| Inbyggnadsdjup | 12 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 0 mm |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

Arkitektur

| | |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

Elektrisk ström

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 10 A |
|-----------|------|

Text

| | |
|----------------|--|
| Utförande | För skruvfästning |
| Anslutningstyp | Med N-anslutning Med snabbanslutning |
| Belysning | med {b blå} 230 V LED-enhet För belysning |
| Brytare läge | Omkoppling |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |