



30863525

Strömställare Trapp infälld, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	55 x 55 mm
Inbyggnadsdjup	12 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning
Belysning	med {b blå} 230 V LED-enhet För belysning
Brytare läge	Omkoppling

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja