



30863525

Технічні характеристики

Електричний струм	
Комутаційний струм	10 A
Напруга	
Номінальна напруга	250 V
Матеріали	
Код RAL	7011
Елементи керування та індикатори	
Кількість кнопок	1
Розміри	
Розміри	55 x 55 mm
Вбудована глибина	12 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
Безпека	
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Електричний струм	
Номінальний струм	10 A
Sustainability	
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes