



30763502

Deviatore a parete Berker W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Tipo di commutazione Deviatore

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì