



30763502

Wisselschak. met behuizing, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	76 x 76 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Schakelmodus	Wissel

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja