



30763502

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek s kompletním pouzdem
---------------------	-------------------------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	76 x 76 mm
Vestavěná hloubka	0 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano