



35663502

Deviat. di controllo con stampa "Riscaldamento" Serie W.1 Bianc pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Serie

Serie	70.80 x 70.80 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto N Con morsetto a molla
Illuminazione	Con gruppo LED blu da 230 V Per controllo accensione
Tipo di commutazione	Contatto invertitore

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si