



35663502

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Rozměry

Rozměry 70.80 x 70.80 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK07

##### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou  
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V  
Pro kontrolní obvod

Způsob zapojení Přepínací kontakt

##### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano