



35663502

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Rozměry

Rozměry	70.80 x 70.80 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK07

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	S N-svorkou S bezšroubovými svorkami
Osvětlení	S modrou jednotkou LED 230 V Pro kontrolní obvod
Způsob zapojení	Přepínací kontakt

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano