



35623502

Int. x contr. a 2 poli con stampa "Heizung - 0 - I" AP Serie W.1 bianco pol. op.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Serie

Serie	55 x 55 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Illuminazione	Con gruppo LED rosso da 230 V Per controllo accensione
Tipo di commutazione	2 polo

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si