



35623502

Prekidač, 2-pol, kontrolni, sa natpisom "grijanje-0-1", sa ind, NŽ, W1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Dimenzije

Dimenzije	55 x 55 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Sa crvenom LED 230 V Za nadzorni krug
Promjena načina rada	2-polni/2 pola

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da