



30763552

**W.1 Łącznik uniwersalny z podświetlanym polem opisowym, kompletny, IP55, biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Wymiary 16 x 50 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskiem N

Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V

Do połączenia z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zmienny

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak