



30763552

Wisselschak. +tekstv, verlicht (blw) met behuiz. berker W.1 p.wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	16 x 50 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met N-klem Met steekklemmen
Verlichting	Met blauwe led-lamp 230 V Voor verlichting
Schakelmodus	Wissel

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja