



50453512

pulsdr. (maak), berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Wip
-------------------	-----

Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja