



6130773515

**Kruisschak. berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Grijs  
RAL-code 7011  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Met klauwbevestiging Nee

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 70 x 70 mm  
Inbouwdiepte 12 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55  
Slagvastheid IK IK05

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Aansluitwijze Met steekklemmen  
Schakelmodus Kruis

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja