



6130773515

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Upevnění pomocí třmenů Ne

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 70 x 70 mm

Vestavěná hloubka 12 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednónásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Způsob zapojení Křížový přepínač (7)

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano