



6130773515

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Řídicí prvek
---------------------	--------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
Upevnění pomocí třmenů	Ne

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	70 x 70 mm
Vestavěná hloubka	12 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Způsob zapojení	Křížový přepínač (7)

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano