



6130773515

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Зі штирьовим кріпленням Ні

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 70 x 70 mm

Вбудована глибина 12 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Тип перемикачання Хрестовий вимикач

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так