



41236086

**Presa SCHUKO Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Codice RAL 7021

finitura superficiale Vellutato

Trattamento Verniciato

**Serie**

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Profondità di installazione 32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Senza coperchio

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

**Testo**

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

---

Q.x

---