



30483515

Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. ingr. sep. Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio
Codice RAL 7011
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 70 x 70 mm
Profondità di installazione 12 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55
Resistenza agli urti IK IK05

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciato

Corrente

Corrente nominale 10 A

Connezione

Tipo di connettore Chiusura a baionetta

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto a molla
Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Tipo di commutazione Contatto di commutazione/commutatore

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH – SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì