



50453522



Pulsante, contatto NA di chiusura Berker W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea	10 A
---------------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Numero di poli	1
----------------	---

Materiali

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriore
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si