



50453522



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Počet pólů	1
------------	---

Materiál

Barva	Polární bílá
-------	--------------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Průhledné	Ne
-----------	----

Rozměry

Výška	76 mm
-------	-------

Šířka	76 mm
-------	-------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
--------------	---------------------

Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne
-------------------------------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Způsob montáže	Pro přišroubování
----------------	-------------------

Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
---------	---

Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře
--------	---

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----