



50413512

**puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 80 mm

Larghezza 80 mm

Profondità 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Installazione, montaggioMontaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V

Morsetto Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì