



50413512



W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podsw. p. opis., IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz

Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Wysokość 80 mm

Szerokość 80 mm

Głębokość 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V

Zacisk Złączka przyłączeniowa Wago 3-biegunowa do połączenia

Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak