



30863535

Wisselschak. met tekstv. verl. (blauw), berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	55 x 55 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met N-klem Met steekklemmen
Verlichting	Met blauwe led-lamp 230 V Voor verlichting
Schakelmodus	Wissel

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja