



30863535

**Strömställare Trapp utanpåliggande, med märkfält, blå LED, W.1, IP55, Grå**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|                  |      |
|------------------|------|
| Omkopplingsström | 10 A |
|------------------|------|

**Installation, montering**

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Montering | Infälld montering<br>Utanpåliggande montering |
|-----------|-----------------------------------------------|

**Spänning**

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Grå        |
| RAL-kod      | 7011       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

**Identifiering**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sammansättning | Centrumbricka |
|----------------|---------------|

**Anslutning**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

**Kontroller och indikatorer**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

**Dimensioner**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Dimensioner                            | 55 x 55 mm |
| Inbyggnadsdjup                         | 12 mm      |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor          | 0 mm       |
| Höjd på P-touch-band för märkningsfält | 12 mm      |

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

**Arkitektur**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

**Elektrisk ström**

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 10 A |
|-----------|------|

**Text**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Utförande      | För skruvfästning                            |
| Anslutningstyp | Med N-anslutning<br>Med snabbanslutning      |
| Belysning      | med {b blå} 230 V LED-enhet<br>För belysning |
| Brytare läge   | Omkoppling                                   |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |