



30483512

Strömställare Dubbeltrapp infälld W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	70 x 70 mm
Inbyggnadsdjup	12 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Bajonettanslutning
---------------------------	--------------------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)
Brytare läge	Omkopplare/växlande kontakt

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja