



30483512

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
------------------	---

Розміри

Розміри	70 x 70 mm
---------	------------

Вбудована глибина	12 mm
-------------------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
---	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

Електричний струм

Номинальний струм	10 A
-------------------	------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----