



31763502

W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem kontrolnym, kompletny, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 76 x 76 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z czerwoną diodą LED 230 V
Do połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zmienny

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak