



31763502

Wisselschak. contr.verlicht(rood) met behuizing, berker W.1 p.wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 76 x 76 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen

Verlichting Met rode led-lamp 230 V
Voor controleschakeling

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja