



31763502

Kontrollströmställare Trapp utanpåliggande, röd LED, snabb, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Identifiering

Sammansättning Grundelement med komplett kapsling

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 76 x 76 mm

Inbyggnadsdjup 0 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med N-anslutning
Med snabbanslutning

Belysning med {\b röd} 230 V LED-enhet
För övervakningskrets

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja